

nVent ERIFLEX IFBS-versterkingskit voor hoge kortsluiting



Hoge kortsluitingsset bedoeld voor het upgraden van het nVent ERIFLEX IFBS zodat het bestand is tegen hoge kortsluitwaarden tot 130 kA piek. Deze set bevat twee stutmoeren, twee M8 – CHC-kopschroeven (75 mm), twee M8 – CHC-kopschroeven (40 mm) en vijf versterkte afstandhouders.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Bedoeld om de nVent ERIFLEX IFBS-ondersteuningsset te versterken

Kan op een C-vormig profiel worden gemonteerd

Rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en hittebestendig

IEC® 61439-1 gecertificeerd en compatibel met RoHS

SPECIFICATIES

Brandbaar vermogen: UL® 94V-0

Bedrijfstemperatuur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Voor gebruik met	Type geleider	A
IFBS20SC32	553597	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439,1	ISBF20, ISBF24, ISBF32	Flexibar, IBSB Advanced	11 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Voor gebruik met	Type geleider	A
IFBS40SC63	553598	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439,1	ISBF40, ISBF50, ISBF63	Flexibar	23 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	Breedte (W)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Gewicht van de eenheid
IFBS20SC32	553597	15 mm	19.5 mm	30 mm	40mm	0.33 kg
IFBS40SC63	553598	15 mm	40 mm	30 mm	40mm	0.39 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bevat: 2 stutmoeren, 2 CHC-kopschroeven met een lengte van 75 mm M8, 2 CHC-kopschroeven met een lengte van 45 mm M8, 5 versterkte afstandhouders

Aanbeveling - Max. afstand tussen steunen (mm)		
IpK (kortsluiting stroompiek - kA)	IFBS-ondersteuningsset 20/24/32 + Hoge kortsluitingsset	IFBS-ondersteuningsset 40/50/63 + Hoge kortsluitingsset
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE