

nVent ILSCO taskmaster® Tools - 12-ton krimpgereedschap



nVent ILSCO TaskMaster - 12-ton (130 kN) krimpgereedschap met pistoolgreep is een krimptang dat kan worden gebruikt in combinatie met de nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. De C- en E-krimpconnectoren zijn geschikt voor dit gereedschap en met de nVent ILSCO matrijzen.

Met de 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep is het zeer eenvoudig om binnen enkele minuten veilige verbindingen tot stand te brengen, dankzij krachtige functies zoals de 360 graden draaibare gereedschapskop en een pomp met hendel voor een variabel toerental. Om het gereedschap nog gebruiksvriendelijker te maken, wordt het geleverd met een handbediende ontgrendeling voor links- en rechtshandigen, een LED-werklamp en een accu-indicator.

De 18V draadloze krimptang met pistoolgreep biedt een combinatie van professioneel vermogen, licht gewicht en hoge prestaties voor gebruik gedurende de hele dag.

KENMERKEN

Geschikt voor gebruik met nVent ILSCO matrijzen voor het krimpen van nVent ERICO C- en E-krimpconnectoren

Gereedschap is tevens geschikt voor matrijzen van andere fabrikanten

De 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep is ontworpen voor vele verschillende toepassingen en geleiderconfiguraties

Snel en eenvoudig krimpen dankzij ergonomisch ontwerp en handige gebruiksfuncties

Draagtas meegeleverd, batterijen en oplader apart verkrijgbaar

Conformiteit voor voeding en aarding: Getest in combinatie met matrijzen en connectoren in overeenstemming met de normen UL467 en UL486A/B

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Geleidermateriaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht van de eenheid
TB-12U1000-PX	Staal, Plastic	Koper	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE