

PDRG geperforeerd asymmetrisch profiel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50035 and DIN 46277

SPECIFICATIES

Voltooiën: Gegalaniseerd

Materiaal: Staal


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Dikte (T)	A
PDRG-2M	558050	32 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	9 mm
PDRG-3M	558060	32 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	9 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C	D	Gewicht van de eenheid
PDRG-2M	558050	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.3 kg
PDRG-3M	558060	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.96 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE