


PPS overdrukbare vermogenshunt



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Press welded laminations are welded to each other through direct current applied to pieces under pressure

Press welding forms a solid palm with the properties of a plain bar

Smaller cross section for same capacity

Runs cooler than equal section

SPECIFICATIES

Lamineerdikte:	0.3mm
Materiaal:	Koper
Voltooiën:	Gewoon

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dwarsdoorsnede	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Lengte (L)	Hoogte (H)
PPS100X10-100	566050	1000mm ²	1825A	2418A	300mm	54 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dwarsdoorsnede	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Lengte (L)	Hoogte (H)
PPS100X10-110	566060	1000mm ²	1825A	2418A	360mm	53 mm
PPS100X15-110	566070	1500mm ²	2178A	2886A	360mm	57 mm
PPS50X10-80-280	566030	500mm ²	1022A	1354A	280mm	58 mm
PPS80X10-100	566040	800mm ²	1511A	2002A	320mm	52 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	Gewicht eenheid	Stroomcoëfficiënt 2 bar
PPS100X10-100	566050	100 mm	100 mm	10 mm	3.06 kg	1.6
PPS100X10-110	566060	110 mm	100 mm	10 mm	3.61 kg	1.6
PPS100X15-110	566070	110 mm	100 mm	15 mm	5.38 kg	1.6
PPS50X10-80-280	566030	80 mm	50 mm	10 mm	1.44 kg	1.72
PPS80X10-100	566040	100 mm	80 mm	10 mm	2.62 kg	1.65

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE