

QCC nVent ERIFLEX flexibele klem



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Connects nVent ERIFLEX Flexibar to punched busbar

Allows for excellent electrical contact

Compact, space saving design

Ideal for on site modifications

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleiderbreedte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	Gewicht van de eenheid
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Verwenden Sie eine Klammer, wenn die Dicke von nVent ERIFLEX Flexibar weniger als 5 mm (0,2") beträgt, und zwei Klammern, wenn die Dicke von nVent ERIFLEX Flexibar mehr als 5 mm (0,2") beträgt.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE