


# RFS versterkte nVent ERIFLEX Flexibar-ondersteuning



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

RoHS-conform

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Spacers are halogen free

## SPECIFICATIES

| Table 1/3       |               |                                            |                 |            |            |             |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                                  | Geleiderbreedte | Diepte (D) | Hoogte (H) | Breedte (W) |
| RFS80-100       | 553380        | Roestvrij staal 304 (en 1,4301), Polyamide | 80 - 100 mm     | 40mm       | 210 mm     | 225 mm      |
| RFS40-63        | 553370        | Roestvrij staal 304 (en 1,4301), Polyamide | 40 - 63 mm      | 40mm       | 210 mm     | 175 mm      |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Grootte van het gat (HS) | Draadmaat (TS) | A      | B      | C      |
|-----------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| RFS80-100       | 553380        | 9 mm                     | M10            | 200 mm | 170 mm | 140 mm |
| RFS40-63        | 553370        | 9 mm                     | M8             | 150 mm | 120 mm | 90 mm  |


Table 3/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Gewicht van de eenheid | Certificeringen        |
|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| RFS80-100       | 553380        | 1.43 kg                | RoHS                   |
| RFS40-63        | 553370        | 0.93 kg                | CE, ERIFLEX IFBS, RoHS |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**