

Ronde gaten die



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

For use with Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Puncher combined with punch and ejection stop to punch holes in busbar or nVent ERIFLEX Flexibar

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Ponsgrootte	Gewicht van de eenheid
DIE-20	545826	20,0 mm	0.11 kg
DIE-18	545821	18,0 mm	0.13 kg
DIE-12	545813	12,5 mm	0.16 kg
DIE-14	545816	14,0 mm	0.16 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Ponsgrootte	Gewicht van de eenheid
DIE-11	545811	11,0 mm	0.17 kg
DIE-9	545806	9,0 mm	0.18 kg
DIE-6-5	545801	6,5 mm	0.19 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE