

TCB stroomrail met schroefdraad en bevestigingsgat



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

End holes can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)	Gatgrootte (HS)	Schroefdraadmaat (TS)
-----------------	---------------	-------------	-----------	------------	-----------------	-----------------------

TCB20X10-1M	550290	20 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-1M	550180	30 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-2M	550160	30 mm	10 mm	2000mm	10 mm	M8

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	A	Gewicht eenheid
TCB20X10-1M	550290	17.7 N·m	25 mm	1.67 kg
TCB30X10-1M	550180	17.7 N·m	25 mm	2.5 kg
TCB30X10-2M	550160	17.7 N·m	25 mm	5.4 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE