

Conservern aluminium aarding en neutrale rail



Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Tin plating is corrosion resistant

Rigid bar

Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium


Voltooiën: Ingeblikt

Certificatiegegevens: UL® 467

Catalogusnummer	EB2AL	EB4AL	EB6AL	EB12AL	EB10AL	EB20AL
-----------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Artikelnummer	568710	568711	568712	568714	568713	568715
Aantal verbindingen	2	4	6	12	10	20
Aantal gaten	3	6	8	14	12	22
Geleiderafmeting, IEC	2,5 - 16 mm ² gestrand	2,5 - 16 mm ² gestrand	2,5 - 16 mm ² gestrand	2,5 - 16 mm ² gestrand	2,5 - 16 mm ² gestrand	2,5 - 16 mm ² gestrand
Geleiderafmeting, UL	#14 - #4 gestrand	#14 - #4 gestrand	#14 - #4 gestrand	#14 - #4 gestrand	#14 - #4 gestrand	#14 - #4 gestrand
Max. Stroomsterkte	85A	85A	85A	85A	85A	85A
Hoogte (H)	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm
Breedte (W)	24.1 mm	47.8 mm	65 mm	112.5 mm	96.8 mm	176 mm
Diepte (D)	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm
Gewicht van de eenheid	0 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.05 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE