

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleiderdikte	Geleiderbreedte	Hoogte (H)	Lengte (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Polyamide	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	A	B	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	-------------	---	---	-----------------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE