


Universele railsteun



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Universal fixing system

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPECIFICATIES

Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI):	1000;1500
Brandbaar vermogen:	UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Normale stroomwaarde voor toepassingen	Stroomrails per fase	Railbreedte
-----------------	---------------	-----------	-------------	--	----------------------	-------------

UBS4-5T	551020	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS2-10T	551080	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm


Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte rail	Breedte (W)	A	B	C
UBS4-5T	551020	5 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm
UBS2-10T	551080	10 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	D
UBS4-5T	551020	110 mm
UBS2-10T	551080	110 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE