


XM5 railconnector met schroefdraad



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Connects cable to threaded busbar

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Draadmaat	Dikte rail	Railbreedte	Diameter geleider
XM5	550250	Koper	M5	4 mm	12 mm	1 mm ² gestrand - 6 mm ² gestrand

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
XM5	550250	0.01 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE