

19-inch voedingseenheid, HPDS



Eenvoudig te monteren strip met meerdere stopcontacten voor situaties waarin externe apparatuur moet worden aangesloten. Voor 19 inch profielen.

KENMERKEN

Omschrijving: Met of zonder aan/uit schakelaar. Inclusief 2.0 m kabel met haakse stekker. Inclusief 19" beugels en montagekit. De 19" beugels kunnen 90° gedraaid worden. De contactdozen zijn 35° gedraaid. Vernikkelde aardingscontacten.

Materiaal: Geanodiseerd geperst aluminium. Contactdozen van polyamide 6.6 RAL7035.

Kabel met haakse stekker: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.

Max. Belasting: 16A/3600W.

Aarding: Dubbele aarding.

Levering: 1 Complete contactdoosstrook met voedingskabel en montagebeugels.

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Kleur:	Lichtgrijs
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Inclusief aan/uit-schakelaar	Aantal sockets	Type socket
HPDS119009	60mm	485mm	28mm	Nee	9	SCHUKO 250 V / 16 A
HPDS119108	60mm	430mm	28mm	Ja	8	SCHUKO 250 V / 16 A

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

HPDS 119009 (hoogte units); 119009 (met 19"); 119009 (0=geen schakelaar, 1=schakelaar 2=over-spanningsbeveiliging); 119009 (aantal wcd's). Note: Groot-Brittannië levert Engelse contactdozen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE