

Aanpassingsprofielen | Stroomverdeling, APK



This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may be adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.

KENMERKEN

Omschrijving: Breedteprofielen waarmee de bevestigingskooimoeren te allen tijde in hoogte, diepte en breedte kunnen worden versteld voor componenten. Paneelbouwers kunnen vervolgens elk component in de gewenste positie vastzetten zonder machinale bewerkingen.

Materiaal: 2.5 mm verzinkt staal.

Verpakkingseenheid: 1 paar.

Requirements: Te monteren op CLPF-diepteprofielen.

SPECIFICATIES

Dikte: 2.5mm
Afwerking: Gegalvaniseerd
Materiaal: Plaatstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
APK800	45mm	800mm	23mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
APK600	45mm	600mm	23mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE