

Lucht/lucht-warmtewisselaar, MNGEN



Industriële lucht-lucht-warmtewisselaars bieden een kostenefficiënte, onderhoudsarme behuizingskoeling.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Omgevingstemperatuurbereik: -5 °C tot +55 °C

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Aantal in verpakking: 1

SPECIFICATIES

Kabellengte:	3m
Nominale frequentie:	50 – 60Hz
Materiaal:	Gegalvaniseerd staal
Beschermingsgraad:	IP54

Table 1/1

Catalogusnummer	Capaciteit watt per °C	Capaciteit watt per °F	Nominale spanning	Hoogte	Breedte	Diepte
MIX22CX0B	22W	72W	115V	413mm	189mm	149mm
MIX36BX0B	36W	97W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX50BX0B	50W	122W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX22BX0B	22W	72W	230V	413mm	189mm	149mm
MIX36CX0B	36W	97W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX50CX0B	50W	122W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX80BX0B	80W	176W	230V	1260mm	317mm	148mm
MIX80CX0B	80W	176W	115V	1260mm	317mm	148mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE