

Lucht-naar-water heat exchanger, BLU



Industriële lucht-water-warmtewisselaars verwijderen warmte uit behuizingen met behulp van gekoelde vloeistof, voor een betrouwbare en onderhoudsarme koeloptie voor behuizingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Intern temperatuurbereik: +20°C tot +60°C

Omgevingstemperatuurbereik: +1 °C tot +60 °C | +1 °C tot +70 °C

Aantal in verpakking: 1

SPECIFICATIES

Kabellengte:	3m
Nominale frequentie:	50 – 60Hz
Materiaal:	Gegalvaniseerd staal
Beschermingsklasse:	IP55

Table 1/1

Catalogusnummer	Capaciteit in Watt bij Δt 25 °C	Nominale spanning	Hoogte	Breedte	Diepte	Certificeringen
BLU10BX0B	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10BXUB	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10CX0B	1000W	115V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU18BX0B	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU18BXUB	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU18CX0B	1750W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU35BX0B	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU35BXUB	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU35CX0B	3500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BX0B	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BXUB	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU45CX0B	4500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU25BX0B	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU25BXUB	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU25CX0B	2500W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU60GX0B	6000W	400V	1502mm	450mm	163mm	CE

Catalogusnummer	Capaciteit in Watt bij Δt 25 °C	Nominalespanning	Hoogte	Breedte	Diepte	Certificeringen
BLU60BX0B	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLU60BXUB	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE, UR
BLU60CX0B	6000W	115V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLUA5GX0B	15000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA0BX0B	10000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA5BX0B	15000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5BX0B	25000W	230V	1935mm	797mm	350mm	CE
BLUA0GX0B	10000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5KX0B	25000W	400V	1935mm	797mm	350mm	CE

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE