


Aluminium aansluitkast, HALP



De reeks aluminium klemmenkasten, HALP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De HALP-reeks is zeer geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de uitstekende corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE UKCA
EAC
GOST
IP

KENMERKEN

Materiaal: Aluminium type: EN AC-47100.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -30 °C to +80 °C.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 09, 08 voor HALP050503GE.

Afwerking: RAL 7001.

Goedkeuringen: CE, GOST.

SPECIFICATIES


Materiaal: Aluminium
Voltooien: Poedercoating
Kleurcode: RAL 7001
Kleur: Zilvergrijs

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Lichaamsdikte	Dikte van de afdekking	Aantal afdekschroeven
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Lichaamsdikte	Dikte van de afdekking	Aantal afdekschroeven
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE