


# Anticondens verwarmingselement klein, EGK



Deze kleine anticondensverwarming, EGK, is verkrijgbaar met een verwarmingscapaciteit van 10-30 watt. Door zijn compacte afmetingen is hij zeer geschikt voor krappe ruimtes. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-versie.

## INDUSTRIENORMEN

CE  
EAC

## KENMERKEN

Omschrijving: Klein verwarmingselement voor verticale bevestiging. Voorkomt condensatie. Montageclip voor 35 mm DIN rail (EN60715). Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-versie.

Verwarmings element: PTC weerstand.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (300 mm) siliconen kabel. Voor UL verwarmingselement 3XAWG20 (300 mm) kabel.

Beschermingsklasse: IP 44, Klasse I (geaard).

Goedkeuringen: CE, EAC.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

## SPECIFICATIES

| Table 1/1       |        |         |        |                          |                         |           |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Nominale capaciteit watt | Materiaal               | Afwerking |
| EGK020          | 62mm   | 55mm    | 25mm   | 20W                      | Kunststof,<br>Kunststof | Maalmolen |
| EGK030          | 72mm   | 55mm    | 25mm   | 30W                      | Kunststof,<br>Kunststof | Maalmolen |
| EGK010          | 52mm   | 55mm    | 25mm   | 10W                      | Kunststof,<br>Kunststof | Maalmolen |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

\*De min/max voltage waarden voor 120-240V verwarmingselementen zijn 110/265V, werkend met voltages beneden 140 AC/DC reduceert de verwarmingprestatie met ongeveer 10%.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**