


Stroomrailadapter 32A met kabels, W060



Stroomrailadapter met één montagerail, met vooraf aangebrachte kabels, 6 mm².

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Stroomrailadapter, 32 A. Met verstelbare montagerails. Met kabels van 6 mm².

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 32 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 1.5 W.

Polen: 3-polig.

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32441	200mm	54mm	63mm	Kunststof, Plaatstaal	Verzinkt	Zwart, Lichtgrijs
32443	200mm	63mm	63mm	Kunststof, Plaatstaal	Verzinkt	Zwart, Lichtgrijs
32446	200mm	81mm	63mm	Kunststof, Plaatstaal	Verzinkt	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE