


Railadapter 32A met kabels, WO60



Stroomrailadapters die zijn aangepast aan het ontwerp van de fabrikant.

INDUSTRIENORMEN

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Stroomrailadapter, 32 A. Met kabels, 6 mm². Aangepast aan het ontwerp van de fabrikant van de onderbreker.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 32 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 1.6 W.

Breedte: 45 mm.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Goedkeuringen: GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32427	200mm	45mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs
32498	200mm	45mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs
32434	200mm	45mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs
32639	200mm	45mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE