


Aangesloten Kabelinvoertule, CCFG



CCFG-doorvoertules worden gebruikt in combinatie met de CCFI- en CCFO-kabelinvoersystemen. De conische vorm van de doorvoertule maakt het gemakkelijk om de doorvoertule in te drukken. Het gegolfde profiel maakt het eenvoudig te installeren en zorgt voor een strakke pasvorm rond de afzonderlijke kabels

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

KENMERKEN

Afwerking: Grijs

Verpakkingseenheid: 10

Omschrijving: Het CCFG-systeem is verkrijgbaar in twee maten: klein en groot. De conische vorm van de doorvoertules maakt het mogelijk ze gemakkelijk in te drukken en zorgt voor statische trekontlasting conform DIN en 62444. Voor montage worden ze van binnenuit in de openingen van de gemonteerde inlays gedrukt. De doorvoertules zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten, afhankelijk van de diameter van de kabel. De CCFG wordt eerst rond de kabel geplaatst en vervolgens in de kabelwartel gestoken. Dankzij het gegolfde profiel is het niet nodig om de connector op de geassembleerde kabel te verwijderen.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)

Materiaal: TPE

Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter

Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE