


Cable Entry Gland Plate Connected Grommet Small, CCFGS



CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

KENMERKEN

IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety

Everything mounted from the outside of the enclosure

The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options

The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work

No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided

The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444

For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays

The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable

The CCFGS is first placed around the cable and then inserted into the cable gland

Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
CCFGS15	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS14	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS12	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS13	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS10	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS11	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS8	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS9	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS6	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS7	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS2	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS4	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS5	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS015	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs
CCFGS3	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Grijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE