

Perforatie voor kabelinvoer, CEAP



CEAP-pontgereedschappen voor CCF- en CEP-kabelinvoersystemen.

KENMERKEN

Levering: Stempel, matrijs, trekas, borgmoer, kunststof behuizing.

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Materiaal: 2 mm maximale dikte voor S 235 plaatstaal.

Omschrijving: Door het CEAP-gereedschap voor het ponsen van plaatstaal te gebruiken, kan de gewenste breakout in slechts een paar minuten precies worden gemaakt zonder schilfers of splinters. De handige ingebouwde punt voor het markeren van perforaties kan worden gebruikt om de boorpunten duidelijk te markeren voor schroefbevestiging. Deze plaatstalen ponsen zijn compatibel met alle gangbare hydraulische pompen.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal	Afwerking
CEAP14	71mm	71mm	50mm	Kabelbeheer	Zacht staal	Onbehandeld
CEAP01-CEP	61mm	137mm	50mm	Kabelbeheer	Zacht staal	Onbehandeld
CEAP610	71mm	93.5mm	50mm	Kabelbeheer	Zacht staal	Onbehandeld
CEAP816	71mm	116mm	50mm	Kabelbeheer	Zacht staal	Onbehandeld
CEAP1024	71mm	138.5mm	50mm	Kabelbeheer	Zacht staal	Onbehandeld

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE