

Compacte LED-lamp, cel



Een compacte LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Verkrijgbaar met of zonder bewegingssensor. Eenvoudige bedradingsdoorvoer op basis van een plug-and-play-systeem. Geschikt voor wereldwijd gebruik met spanningsbereik van 24-240 V (AC/DC).

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

KENMERKEN

Aansluiting: Invoer, 2-polig. Bedradingsdoorvoer, 2-polig

Brandtijd verlichting bij detectie: 3 min.

Lichtkleur: 5300 K (neutraal wit)

Afmetingen: 396 x 33 x 40

Lamp type: LED

Stroomverbruik: 5.1 W max.

Helderheid: 550 lm

Bedrijfstemperatuur: -20 ... +55 °C

IP: IP20

Voltage: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Omschrijving: Een compacte LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Ontworpen voor een montageprofiel van 25 mm en accessoirekanaal. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Met de lamp kunnen maximaal 4 lampen met elkaar worden verbonden in een ringnetwerk. Model eindigend op "M" bevat bewegingssensor. Magnetische bevestiging als accessoire.

Beschermingsklasse: II / III

SPECIFICATIES

Lichtsterkte:	550lm
Kleurtemperatuur:	5800K
Kleur:	Zwart
Type lamp:	LED
Lichte kleur:	Neutraal wit
Materiaal:	Plastic
Voltooien:	Gladde mat

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Inclusief bewegingssensor	Nominale spanning	Ingangsspanning AC
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Ja	230V	240V max
CEL550	396mm	33mm	40mm	Nee	230V	240V max

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE