

Aansluitplaat, W060



Aansluitklemmenplaat voor veel verschillende geleidertypen.

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Aansluitklemplaat, 3-polig, met afdekkap.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale piekstroom (I_{pk}), max.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Kleur
01240	54mm	25mm	32mm	Plastic	Met structuur	Lichtgrijs
01243	81mm	25mm	32mm	Plastic	Met structuur	Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE