


Koperen stroomrails, W060



Standaard vertinde Cu-stroomrails gebruikt in combinatie met stroomrailsteunen.

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Vertinde Cu-stroomrails. De Cu-stroomrail is effectief beschermd tegen agressieve media.

Materiaal: Cu-ETP R300 (EN13601), vertind.

Lengte: 2400 mm.

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Dwarsprofiel
01618	5mm	12mm	2400mm	Koper	Vertind	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	Koper	Vertind	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	Koper	Vertind	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	Koper	Vertind	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	Koper	Vertind	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	Koper	Vertind	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	Koper	Vertind	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	Koper	Vertind	300mm ²

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE