

Deurscharnieren 180 graden, DHN



Deze scharnieren maken het mogelijk om de deuren 180° te openen, zelfs wanneer de behuizingen zijn samengekoppeld, zodat het onderhoudspersoneel of ander personeel volledige toegang krijgt.

KENMERKEN

Omschrijving: Verstelbare deurscharnieren welke het mogelijk maken de deur tot 180° te openen. Bewerking is nodig.

Materiaal: Gegoten legering.

Afwerking: Blauwe structuur.

Maximale belasting: 800 N (per kit).

Verpakkingseenheid: 4 scharnieren met bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Kleur
DHN180N	76mm	51mm	8mm	Die-Cast Alloy	Met structuur	Black Gray

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE