

Deurarretering | Vloerstaande kasten, DSTP



De deurarretering, die eenvoudig kan worden gemonteerd op locatie, verhindert het onverwacht sluiten van de deur, waardoor de werkveiligheid wordt vergroot.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het vergrendelen van een open deur. Direct gemonteerd op het deurframe en op het behuizingsprofiel. Hiermee kan de kastdeur tot 110° worden geopend.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Dikte: 2.5mm

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
DSTP02	51mm	186mm	202mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Plaatstaal
DSTP02-316	51mm	186mm	202mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316L

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE