


Kabelinvoerverdeler 4G

CATALOGUSNUMMER

CCFD4



Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

KENMERKEN

Omschrijving: Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule. Een hoorbare klik bevestigt de juiste installatie. Deze flexibele kabelinvoerconfiguratie stelt u in staat te voldoen aan diverse vereisten voor kabels, leidingen, slangen, pneumatische en hydraulische leidingen.

Afwerking: Zwart

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE

Verpakkingseenheid: 5 stuks

Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 45mm

Breedte: 45mm

Diepte: 17.7mm

Materiaal: Kunststof

Afwerking: Onbehandeld

Kleur: Zwart

Bedrijfstemperatuur: -40 to 120°C

Gewicht: 0.0054421768707483kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE