

Kabelinvoer 20 openingen

CATALOGUSNUMMER

CEPH2024



CEPH kabelingang biedt een zeer platte, ruimtebesparende professionele kabelingang met een zeer strakke afdichting. De speciale vorm van de membraanconusdoorvoer zorgt voor een optimale trekontlasting.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

KENMERKEN

Omschrijving: Snelle, kosteneffectieve kabelinvoer met een strakke afdichting voor binnenkomende kabels en/of pneumatische leidingen in een behuizing. Kan worden bevestigd met schroeven of het ingebouwde kliksysteem dat geschikt is voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.

Afwerking: Zwart

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE

Verpakkingseenheid: 1 pc

Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

PRODUCTKENMERKEN

Aantal kabelinvoer: 20

Kabelinvoer: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Afmeting uitsparing: 36 x 112mm

Hoogte: 58mm

Breedte: 149.6mm

Diepte: 12mm

Materiaal: Plastic

Voltooien: Onbehandeld

Kleur: Zwart

Bedrijfstemperatuur: -40 to 90°C

Gewicht: 0.1kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE