

Binnendeur, 1800x800, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm

CATALOGUSNUMMER

DI1808R5



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnendeur voorziet in een scharnierend montageoppervlak achter een standaard of glazen deur. Montageruimte van 80 mm wanneer de deur in de voorste positie staat. Kan in diepte versteld worden in stappen van 25 mm. De montageplaat kan gebruikt blijven worden achter de binnendeur. De deur wordt uitgevoerd met 2 dubbelbaard 3 mm sloten.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief bevestigingsmateriaal.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 1753mm

Breedte: 765mm

Diepte: 53mm

Materiaal van de behuizing: Zacht staal

Productfamilie: Vrijstaand

Materiaal: Zacht staal

Voltooien: Poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.5mm

Pakkethoeveelheid: 1

Gewicht: 26.4kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE