

Deeldeur, 150x600, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm, IP44

CATALOGUSNUMMER

DP01506R5



Deeldeuren maken veel verschillende, gemakkelijk toegankelijke configuraties van afzonderlijke compartimenten mogelijk, binnenin de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Om de voorzijde van de behuizing in secties te verdelen. Toe te passen in combinatie met de horizontale verdeler CDH of CDHK. Uitgerust met 3 mm DIN slot. (Tot 400 mm hoogte; 1 slot. Indien hoger dan 400 mm; 2 sloten).

Materiaal: 1.75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, sloten en bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CDH toe voor MC frames en gebruik CDHK voor MK frames. Gebruik DPC/DPCV voor boven en onder panelen.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 150mm

Breedte: 600mm

Diepte: 17mm

Materiaal van de behuizing: Zacht staal

Productfamilie: Vrijstaand

Materiaal: Zacht staal

Voltooien: Poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE