

Sokkelelement voor-/achterzijde | Vloerstaande kasten, PF



De voorste en achterste sokkel maken een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Sokkelelementen, voor- en achterzijde. Maakt probleemloos bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113 standaard. De sokkel bestaat uit vier hoekstukken met afneembare frontafdekplaten. De zijpanelen PS moeten separaat besteld worden. Leverbaar in hoogtes van 100 mm en 200 mm. Bij 200 mm hoge sokkelelementen bestaat het front uit één deel en de achterzijde uit twee delen van 100 mm voor het invoeren van kabels. Alle panelen hebben dubbel omgezette randen voor meer stevigheid.

Materiaal: Hoekstuk in 2 mm en panelen in 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 1 set van 4 hoekstukken inclusief afdekplaten. 1 Front- en 1 achterpaneel (2 achterpanelen voor 200 mm hoge sokkels) inclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal voor zijpanelen PS en dwarsprofielen PCP worden in deze set ook meegeleverd.

Montagevoorschriften: Voeg PS zijpanelen toe voor een complete sokkel. Aangeraden wordt om voor gekoppelde kasten de PCP dwarsprofielen toe te voegen voor kabeldoorvoer en extra stevigheid.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7022
Kleur:	Umbragrijs

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
PF1080	100mm	800mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF2080	200mm	800mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF1040	100mm	400mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF2040	200mm	400mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF1050	100mm	500mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF2050	200mm	500mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF1060	100mm	600mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
PF2060	200mm	600mm	63mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor kasten 1600 mm breed, gebruik 2 x 800 mm brede sokkel.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE