

Ingraaf sokkel, PGM



Kabels kunnen gemakkelijk door de ondergronds gemonteerde vloersokkel worden geleid, zodat het leggen van de bedrading sneller verloopt.

KENMERKEN

Omschrijving: Ingraaf sokkel, 1000 mm hoog. Uitgraafdiepte: 700-950 mm.

Materiaal: 2 mm verzinkt staal.

Afwerking: RAL 7035 polyesterpoedercoating.

Verpakkingseenheid: 1 set met op de vloer gemonteerde sokkel.

SPECIFICATIES

Dikte:	2mm
Afwerking:	Gegalvaniseerd
Materiaal:	Gegalvaniseerd staal
Kleur:	Lichtgrijs
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
PGM10064	1000mm	600mm	400mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee
PGM10066	1000mm	600mm	600mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee
PGM10084	1000mm	800mm	400mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee
PGM10086	1000mm	800mm	600mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee
PGM10124	1000mm	1200mm	400mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee
PGM10126	1000mm	1200mm	600mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee
PGM10184	1000mm	1800mm	400mm	Aluminium	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE