

# Afdichting van gat voor hol-Sealers

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.

## INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



## KENMERKEN

Oliebestendige pakking meegeleverd

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Materiaal           | Voltooien     | Kleur      | Kleurcode | Dikte | Diameter van het gat |
|-----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-------|----------------------|
| AS056M          | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 14mm max             |
| AS056MSS        | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 14mm max             |
| ASPBGSS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 22mm max             |
| AS050           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 22mm max             |
| AS050LG         | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 22mm max             |
| AS075SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 27mm max             |
| AS075           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 27mm max             |
| AS075LG         | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 27mm max             |
| ASPBSS          | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 32mm max             |
| AS050SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 22mm max             |
| AS056CB         | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 14mm max             |
| AS100           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 35mm                 |
| AS100LG         | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 35mm                 |
| AS100SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 35mm                 |
| ASPB            | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 32mm max             |
| ASBBLG          | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 32mm max             |
| AS125           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 43mm max             |
| AS125SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 43mm max             |

| Catalogusnummer | Materiaal           | Voltooien     | Kleur      | Kleurcode | Dikte | Diameter van het gat |
|-----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-------|----------------------|
| AS150SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 51mm max             |
| AS150           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 51mm max             |
| AS150LG         | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 51mm max             |
| AS200SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 64mm max             |
| AS200           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 64mm max             |
| AS200LG         | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 64mm max             |
| AS056MFB        | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 14mm max             |
| AS056MLG        | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 14mm max             |
| AS250SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 76mm max             |
| AS250           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 76mm max             |
| AS300SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 92mm max             |
| AS300           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 92mm max             |
| ASPBG           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 22mm max             |
| AS350           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 105mm max            |
| AS350SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 105mm max            |
| AS400           | Zacht staal         | Poedercoating | Grijs      | ANSI 61   | 1.5mm | 117mm max            |
| AS400SS         | Roestvrij staal 304 | Gepolijst     |            |           | 1.5mm | 117mm max            |
| AS125LG         | Zacht staal         | Poedercoating | Lichtgrijs | RAL 7035  | 1.5mm | 43mm max             |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**