

Industrial Chiller, TAL



De industriële waterkoeler biedt precisie en betrouwbaarheid in een modulair ontwerp, met vermogens vanaf 2300 W. Met vermogens van 900 W tot 134 kW. Het grote assortiment accessoires en opties maakt diverse koelerconfiguraties mogelijk.

INDUSTRIENORMEN

CE; UKCA

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Bedrijfslimieten omgevingstemperatuur: +15 °C tot +45 °C

Geluidsdrukniveau (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78

"Vloeistofaansluitingen IN/UIT (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2"1/2"

Inhoud opslagtank (l): 50 | 130 | 200 | 300

Pomptype: Perifeer | Centrifugaal

Secundaire voedingsspanning (V): 230 V AC | 24 V AC

Koelgas (HFC): R134A | R410A

Temperatuurnauwkeurigheid (K): +/-2

Type vloeistof: Water

Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +8 °C tot +25 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominalespanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Artikelen kunnen worden aangepast aan uw behoefte, neem contact op met nVent voor een configuratie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE