

Industriële minikoeler, TCW



De industriële mini-waterkoeler biedt precisie en betrouwbaarheid in een compact ontwerp, met vermogens van 900 W tot 4450 W. Het grote assortiment accessoires en opties maakt diverse koelerconfiguraties mogelijk.

KENMERKEN

Bedrijfslimieten omgevingstemperatuur: +15 °C tot +45 °C

Geluidsdruk niveau (dB(A)): 56 | 57

"Vloeistofaansluitingen IN/UIT (mm): 1/2""

Inhoud opslagtank (l): 10

Pomptype: Randapparatuur

Secundaire voedingsspanning (V): 230 V AC

Koelgas (HFC): R134A

Temperatuurnauwkeurigheid (K): +/-2

Type vloeistof: Water

Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +8 °C tot +25 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TCW08	900W	1100W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW12	1600W	1900W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW19	2200W	2550W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW31	3000W	3450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW41	3900W	4450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Artikelen kunnen worden aangepast aan uw behoefte, neem contact op met nVent voor een configuratie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE