

Industriële oliekoeler, TAO



Industriële oliekoelers bieden precisie en betrouwbaarheid, in een robuust modulair ontwerp. De hoge koelprecisie verbetert de productiekwaliteit en leidt tot consistentere en superieure resultaten. Het grote assortiment accessoires en opties maakt meerdere koelerconfiguraties mogelijk, inclusief installatie binnen en buiten voor maximale flexibiliteit op locatie. De industriële koeler heeft een milieuvriendelijk ontwerp met hoogwaardige componenten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Hermetische compressor.

Messing leidingen van koelcircuit.

Gelast roestvrijstalen plaatverdamper.

Zeer efficiënte condensorpoel.

Axiaalventilator.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAO24	2300W	2700W	Olie	230V	50 – 60Hz	R134a
TAO37	3600W	4200W	Olie	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAOB5	24800W	24800W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOB9	29000W	29000W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOC5	35800W	35800W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD0	40000W	40000W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD9	47000W	47000W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOE6	55000W	55000W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOF8	67000W	67000W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA1	11400W	11400W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA3	12400W	12400W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA5	17800W	17800W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA8	20100W	20100W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAO29	2900W	2900W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO46	4550W	4550W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO57	6000W	6000W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO76	8100W	8100W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO93	9550W	9550W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominalespanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAOAO	10900W	10900W	Olie	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Artikelen kunnen worden aangepast, neem contact op met nVent voor configuratie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE