

Industriële olie-minikoeler, TCO



Industriële oliekoelers bieden precisie en betrouwbaarheid, in een robuust modulair ontwerp. De hoge koelprecisie verbetert de productiekwaliteit en leidt tot consistentere en superieure resultaten. Het grote assortiment accessoires en opties maakt meerdere koelerconfiguraties mogelijk, inclusief installatie binnen en buiten voor maximale flexibiliteit op locatie. De industriële koeler heeft een milieuvriendelijk ontwerp met hoogwaardige componenten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Hermetische compressor.

Messing leidingen van koelcircuit.

Gelast roestvrijstalen plaatverdamper.

Zeer efficiënte condensorspoel.

Axiaalventilator.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TC008	900W	1100W	Olie	230V	50 – 60Hz	R134a
TC012	1600W	1900W	Olie	230V	50 – 60Hz	R134a
TC019	2200W	2550W	Olie	230V	50 – 60Hz	R134a
TC031	3000W	3450W	Olie	230V	50 – 60Hz	R134a
TC041	3900W	4450W	Olie	230V	50 – 60Hz	R134a

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Artikelen kunnen worden aangepast, neem contact op met nVent voor configuratie

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE