

Wisselplaten, LI



Een flexibele oplossing die de mogelijkheid biedt tot verschillende vergrendelopties om de toegang tot de behuizing te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnenwerken om standaard 3 mm binnenwerk te vervangen in standaard slot.

Materiaal: Zamak.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Voltooien: Mill
Materiaal: Zamak

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Sleuteltype
LI503	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Dubbele bit 3 mm
LI505	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Dubbele bit 5 mm
LI523	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Vierkant 7 mm
LI524	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Vierkant 8 mm
LI526	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Driehoek 7 mm
LI527	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Driehoek 8 mm
LI530	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Daimler Benz
LI528	16mm	16mm	20mm	Zacht staal	Vrijstaand	Met sleuven 2x4 mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE