

Stelvoeten, LF

Met deze verstelbare poten kan de behuizing worden genivelleerd en in de hoogte worden versteld tot op 30 mm.



KENMERKEN

Omschrijving: Verstelbare voeten voor het opheffen van oneffenheden aan de ondergrond. Montage direct op het behuizingsframe. Hoogte instelling: 30 mm.

Maximale belasting: 3000 N per voet.

Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief montagemateriaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
LF430	67mm	48mm	48mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Kunststof, Kunststof

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE