


Middelgrote ABS klemmenkast, SABP



Deze reeks kleine ABS-klemmenkasten, SABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De SABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE UKCA

GOST

IP

KENMERKEN

Omschrijving: ABS klemmenkast, halogeenenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.

Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR), geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +60 °C.

Ontvlambaarheid: UL94 HB.

Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Kastbody, deksel, polyamide dekselschroeven en montageschroeven.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPECIFICATIES

Materiaal: ABS
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Afwerking: Glad

Table 1/1


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Max. montagediepte	Gewicht	Snelle verzending
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Nee
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	Nee
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	Nee
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Nee
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	Nee
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	Nee
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	Nee
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	Nee
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	Nee
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	Nee
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	Nee
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	Nee
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	Nee
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	Nee
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Nee
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	Nee

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Max. montagediepte	Gewicht	Snelle verzending
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	Nee
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Nee
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	Nee
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Nee
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	Nee
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	Nee
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	Nee
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Nee
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Klemmenkast met polycarbonaat deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE. Klemmenkast vervaardigd van polycarbonaat kan worden besteld door in het artikelnummer SABP te vervangen door SPCP.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE