

# MGRP montageplaat, GMP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de MGRP-behuizingen, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

## KENMERKEN

---

Omschrijving: Montageplaat voor MGRP behuizingen.

Materiaal: 1.5 mm gegalvaniseerd staal. Voor GMP1656E 2.5 mm.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Stalen montageplaat

## SPECIFICATIES

**Voltooien:** Gegalvaniseerd

**Materiaal:** Gegalvaniseerd staal

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Dikte | Paneelgrootte | Materiaal van de behuizing | Snelle verzending |
|-----------------|--------|---------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|
| GMP0808E        | 75mm   | 80mm    | 1.5mm | 64 x 69mm     | Polyester                  | Nee               |
| GMP0811E        | 75mm   | 110mm   | 1.5mm | 64 x 98mm     | Polyester                  | Nee               |
| GMP0816E        | 75mm   | 160mm   | 1.5mm | 64 x 148mm    | Polyester                  | Nee               |
| GMP0819E        | 75mm   | 190mm   | 1.5mm | 64 x 178mm    | Polyester                  | Nee               |
| GMP1212E        | 120mm  | 122mm   | 1.5mm | 107 x 108mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP1222E        | 120mm  | 220mm   | 1.5mm | 107 x 206mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP1616E        | 160mm  | 160mm   | 1.5mm | 144 x 144mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP1626E        | 160mm  | 260mm   | 1.5mm | 144 x 244mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP1636E        | 160mm  | 360mm   | 1.5mm | 144 x 344mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP2526E        | 250mm  | 255mm   | 1.5mm | 233 x 238mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP2540E        | 250mm  | 400mm   | 1.5mm | 233 x 383mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP4140E        | 405mm  | 400mm   | 1.5mm | 385 x 385mm   | Polyester                  | Nee               |
| GMP1656E        | 160mm  | 560mm   | 2.5mm | 144 x 543mm   | Polyester                  | Nee               |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**