

Montageplaat, GCPZ



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de lessenaar, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard montageplaat voor MPG(S) lessenaar. Verstelbaar in diepte door gebruik van MPGBDA accessoires.

Materiaal: 2

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte:	2.5mm
Materiaal:	Gegalvaniseerd staal
Afwerking:	Geplateerd

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Geschikt voor breedte behuizing	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
GCPZ08	790mm	800mm	24mm	800mm	790 x 699mm	Zacht staal, Roestvrij staal
GCPZ12	790mm	1200mm	24mm	1200mm	790 x 1099mm	Zacht staal, Roestvrij staal
GCPZ10	790mm	1000mm	24mm	1000mm	790 x 899mm	Zacht staal, Roestvrij staal
GCPZ06	790mm	600mm	24mm	600mm	790 x 499mm	Zacht staal, Roestvrij staal
GCPZ16	790mm	1600mm	24mm	1600mm	790 x 1499mm	Zacht staal, Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE