

Montageprofielen, CLPF



De montageprofielen kunnen worden bevestigd in alle richtingen en bieden volledige flexibiliteit voor het monteren van accessoires, componenten en andere apparatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Het CLPF profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel, dat in alle richtingen in het behuizingsframe kan worden gemonteerd. Het kan ook in combinatie met CLPK en de VB profielen worden gebruikt. Door het profiel te draaien kan het zoals bij standaardprofiel CP20/40 in combinatie met GLM 40-6 worden gebruikt, om installatiemateriaal te monteren dat aanpassing in diepte vraagt. De profielen, indien gemonteerd op het behuizingsframe zijn hetzelfde als de behuizingsprofielen. Er zijn twee rijen gatenpatronen voor kooimoeren en zelftappende schroeven. Voor 90 mm brede profielen kunnen twee profielen naast elkaar worden gemonteerd.

Materiaal: Verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen inclusief click in profiel voor bevestiging.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Materiaal: Zacht staal
Voltooien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte compatibele behuizing	Breedte compatibele behuizing	Diepte compatibele behuizing
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE