

Montageprofielen voor SHT, SHTP



Met deze stalen profielen kan een telescopisch legbord op gedeeltelijke diepte worden gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Profielen voor deeldiepte en volledig diepte montage van het telescopische legbord SHT. Bedoeld voor montage op 600 mm SHT in een 800 mm diepe behuizingen. Direct gemonteerd op het kastprofiel. Volledig in hoogte verstelbaar in stappen van 12,5 mm.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Materiaal: Zacht staal
Voltoeien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
SHTP600	40mm	15mm	600mm	Zacht staal	Nee
SHTP800	40mm	15mm	800mm	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE