


Eendelige consoles van roestvrij staal, MPGS



De compacte roestvaststalen console, MPGS, met beschermingsgraad IP66/55, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L in één richting geschuurd roestvast staal/AISI 316L (op aanvraag). Behuizing en deur: 2 mm. Achterpaneel: 1,5 mm. Bodemplaten: 1,5 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 2,5 mm.

Frame: Gevouwen en doorgelast. De consoleconstructie omvat een basis die zorgt voor afstand tussen de vloer en het onderste deel van de deur/deuren en fungeert als een geïntegreerde sokkel.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gevouwen oppervlak gemonteerd met scharnieren, waardoor de basisdeur naar links of rechts kan worden geopend. Hoek 12° ten opzichte van horizontaal. Door de verborgen scharnieren aan de bovenrand is een opening van 90° mogelijk. Paneel wordt open gehouden door automatisch vergrendelende en ontgrendelende paneelhouders. Dubbele deur op 1200 mm brede basiseenheden.

Montageplaat: Standaardmontageplaat in basiseenheid.

Slot: Sloten van 3 mm met dubbele baard voor bovenpaneel. Voor basis: twee sloten van 3 mm met dubbele baard.

Kabelingang: Opening in de bodem voor toegang tot kabels. Bodemplaat voor kabeldoorvoer standaard meegeleverd.

Aarding: Tapeinden M8 op behuizing, deur, bovenpaneel en achterpaneel.

Afwerking: In één richting geschuurd roestvast staal 400.

Bescherming: Enkele deur: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbele deur: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: Montageplaat en geschikte moeren en sluitringen voor aarding. De console wordt geleverd op een houten pallet.

SPECIFICATIES

Dikte behuizing:	2mm
Deurdikte:	2mm
Afwerking:	Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Max. montagediepte	Gewicht
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Alleen de 1200 mm brede consoles zijn voorzien van dubbele deuren. * Op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE