


Kabeltrekontlastingsrail, CABP



Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt onder de behuizing, waardoor de ruimte in de behuizing wordt geoptimaliseerd. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.

KENMERKEN

Omschrijving: Wordt gemonteerd onder de bodemplaten waardoor de maximaal bruikbare ruimte in de behuizing behouden blijft. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig in diepte verstelbaar. Wanneer EMC afgeschermd kabels bevestigd zijn aan de rail

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 rails inclusief bevestigingsmateriaal. Voor 1200 mm breed: 4 rails inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Kies CAC klemmen afhankelijk van de diameter van de kabel.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
CABP400	45mm	400mm	36mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Nee
CABP500	45mm	500mm	36mm	Plaatstaal		Nee
CABP1000	45mm	1000mm	36mm	Plaatstaal		Nee
CABP800	45mm	800mm	36mm	Plaatstaal		Nee
CABP1200	45mm	1200mm	36mm	Plaatstaal		Nee
CABP600	45mm	600mm	36mm	Plaatstaal		Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE