

Stroomverdeeldoos, PWB



Deze behuizing scheidt de schakelaars van de andere componenten, om negatieve interferenties te voorkomen. De behuizing kan worden gemonteerd op de 19 inch profielen, precies daar waar nodig.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor installatie-automaten, schakelaars of contactdoos-montage in racks. Ruimte tot 22 modules (à 18 mm). DIN rail verstelbaar in diepte met stappen van 15 mm. Box is voorzien van twee aardingrails 10 x 8 mm. Lengte is 120 mm met ieder 15 stuks M5 aansluitingen. Kabelinvoer aan de achterzijde 400 x 35 mm, gemonteerd met kabelborstel.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Rekeenheden	Materiaal	Voltooien
PWB03	133mm	482mm	152mm	3U	Zacht staal	Poedercoating

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE