

Rain Hood, ARF



Een regendak in plaatstaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druiptestrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180° MMH-scharnieren.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Zacht staal
Afwerking: Poedercoating
Kleurcode: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Snelle verzending
ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee
ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Zacht staal	Wandmontage	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE